




三和齒車

TEL : 06-6925-1900

FAX : 06-6925-2400

## ■S45C 丸ラック SCR-O モジュール1~6




共通仕様	
ラック記号	SCR-O
精度等級	旧JIS4級
歯形	並歯
圧力角	20
材料	S45C-D
熱処理	SR (応力除去)
心部硬度	HRB88~96
歯面硬度	
表面処理	黒染・リン酸皮膜
歯面仕上げ	切削
歯切基準面	-

### ●モジュール 1~6

※表面処理として、黒染め又はリン酸皮膜処理のいずれかを施しています。

ラック No.	モジュール	全長 A	外径 dh9	かみ合い高さ D	有効歯数	材質	表面処理	概略質量
	m							Kg
SCR-O 1 -500	1	505	10	9	160	S45C-D 引き抜き みがき材	黒染 (リン酸皮膜) 仕上げ	0.3
SCR-O 1.5 -500	1.5	505	15	13.5	107			0.6
SCR-O 2 -500	2	505	20	18	80			1.2
SCR-O 2.5 -500	2.5	505	25	22.5	64			1.9
SCR-O 3 -500	3	505	30	27	53			2.7
SCR-O 4 -500	4	505	40	36	40			4.7
SCR-O 2 -1000	2	1010	20	18	160	S45C-D 引き抜き みがき材	黒染 (リン酸皮膜) 仕上げ	2.4
SCR-O 2.5 -1000	2.5	1010	25	22.5	128			3.7
SCR-O 3 -1000	3	1010	30	27	107			5.3
SCR-O 4 -1000	4	1010	40	36	80			9.0
SCR-O 5 -1000	5	1010	50	45	64			14.4
SCR-O 6 -1000	6	1010	60	54	53			20.7

## ■S45C 丸ラック ステム付きタイプ SCR-OS モジュール1.5~3



共通仕様	
ラック記号	SCR-OS
精度等級	旧JIS4級
歯形	並歯
圧力角	20
材料	S45C-D
熱処理	SR (応力除去)
心部硬度	HRB88~96
歯面硬度	
表面処理	黒染・リン酸皮膜
歯面仕上げ	切削
歯切基準面	-

### ●モジュール 1.5~3 ステム付きタイプ

※表面処理として、黒染め又はリン酸皮膜処理のいずれかを施しています。

ラック No.	モジュール	全長 A	外径 dh9	かみ合い高さ D	有効歯数	材質	表面処理	概略質量
	m							Kg
SCR-OS 1 -500	1	505	10	9	128	S45C-D 引き抜き みがき材	黒染 (リン酸皮膜) 仕上げ	0.3
SCR-OS 1.5 -500	1.5	505	15	13.5	85			0.7
SCR-OS 2 -500	2	505	20	18	64			1.3
SCR-OS 2.5 -500	2.5	505	25	22.5	51			1.9
SCR-OS 3 -500	3	505	30	27	42			2.7